

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-541, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094563 11
GTIN	10076490458628
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

HyFlex® 11-541. Guante muy ligero con tecnología de punto 18-Gauge, y al mismo tiempo protección frente al corte elevada (clase D según EN 388:2016) gracias al empleo combinado de hilo INTERCEPT™ y KEVLAR®. Revestimiento de espuma de nitrilo fino y sin embargo resistente. Ideal para el montaje de piezas metálicas pequeñas con cantos agudos.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: D

Color: negro / gris

exento de silicona: sí

**Descripción técnica**

Talla de guante	11
exento de silicona	sí
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes

Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	exento de látex
Tecnología de punto	18G
Lavar	40 °C colada de color
EN 388:2016	4X21D
EN 407	X1XXXX
Material de base	INTERCEPT™, Kevlar
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Material	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Peso	24 g
Longitud	196 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	D
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes