

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-541, Talla de los guantes: 8****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 094563 8 |
| GTIN | 10076490458598 |
| Clase de artículo | 04P |

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-541. Guante muy ligero con tecnología de punto 18-Gauge, y al mismo tiempo protección frente al corte elevada (clase D según EN 388:2016) gracias al empleo combinado de hilo INTERCEPT™ y KEVLAR®. Revestimiento de espuma de nitrilo fino y sin embargo resistente. Ideal para el montaje de piezas metálicas pequeñas con cantos agudos.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Clase de protección frente a cortes: D

Color: negro / gris

exento de silicona: sí

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|--------------|
| Talla de guante | 8 |
| exento de silicona | sí |
| Categoría de protección | Categoría II |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de guante | Guantes protectores frente a cortes |
| Contenido | 12 |
| Característica de los guantes | Exento de silicona |
| Característica de los guantes | Apto para pantalla táctil |
| Característica de los guantes | exento de látex |
| Tecnología de punto | 18G |
| Lavar | 40 °C colada de color |
| EN 388:2016 | 4X21D |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material de base | INTERCEPT™, Kevlar |
| Recubrimiento | Espuma de nitrilo |
| Material | Espuma de nitrilo |
| Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano |
| Intervalo de aplicación | Universal |
| Color | negro / gris |
| Peso | 24 g |
| Longitud | 196 mm |
| Aplicación | reutilizable |
| Clase de protección frente a cortes | D |
| Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |