

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-542, Talla de los guantes: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	094568 10
GTIN	10076490449589
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11- 542. Guante con protección extremadamente alta contra cortes de clase F. Fabricación ligera especial para una gran ergonomía y una buena movilidad de los dedos. El dorso de la mano es transpirable, y el recubrimiento de nitrilo insensible a la suciedad permite la manipulación de objetos calientes durante un tiempo breve hasta 100 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	10
exento de silicona	sí
Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12

Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Característica de los guantes	exento de látex
Tecnología de punto	13G
EN 388	4X32F
EN 407	X1XXXX
Material de base	INTERCEPT™
Recubrimiento	Nitril
Material	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro
Norma	EN 407
Peso	30,9 g
Calor por contacto hasta	100 °C
Longitud	213 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes