

HOLEX**Cilindro lijador M14 Material no tejido ondulado, Ø 100 × 50 mm,
Comparación de granulado: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	566375 180
GTIN	4045197973115
Clase de artículo	52M

Descripción**Ejecución:**

Material no tejido abrasivo, sinusoidal, mezclado con corindón normal (A), sin cantos cortados.

Aplicación:

Para el **deslustrado** y el **pulido** uniformes.

Descripción técnica

N.º revoluciones recomend.	2800 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Rosca	M14
Atributo del nombre de producto	Ø 100 × 50 mm
Optimizado para material de trabajo	Acero

Optimizado para material de trabajo	INOX
Velocidad circunf. máxima	30 m/s
Tipo de producto	Cilindro lijador tejido ranurado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Metal duro (MD)	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		