

Hartig**Micrómetro para exteriores, Capacidad de medición: 75-100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420542 75-100
GTIN	4250099600230
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Superficies de medición equipadas con plaquitas de metal duro y lapeadas de forma muy fina. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que DIN 863. Bloqueo por seguro de apriete. Con carraca sensitiva previa y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Gracias a la lectura directa de 5 µm, particularmente apto para la comprobación de la calidad.

Descripción técnica

Capacidad de medición	75 - 100 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Lectura	0,005 mm
Límite de error	2 µm
Calibración	B1
Ø de tambor de medición	25 mm
Modelo husillo	templado, rectificado
Ø de varilla	8 mm
Norma	Norma de fábrica

Carraca sensitiva	sí
Protector de mano aislante	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022000 100