

**Hartig****Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato Ø 25 mm, Capacidad de medición: 25-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Clase de artículo	46P

**Descripción****Ejecución:**

Plato de medición de acero templado en versión plana **sin cavidad**. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que **DIN 863**. Bloqueo por dispositivo de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Aplicación:**

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,6.

**Descripción técnica**

Modelo piezas de lectura	grabado, negro
Modelo husillo	templado, rectificado
Calibración	B1
Sujeción	con dispositivo de apriete
Ø de tambor de medición	24 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	8 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm

Capacidad de medición	25 - 50 mm
Modelo elementos de manejo	Protector de mano aislante
Límite de error	4 $\mu\text{m}$
Norma	Norma de fábrica
Carraca sensitiva	sí
Disco de medición	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022000 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

### Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
--------------------------------------	-----------