

Hartig

Micrómetro exteriores c/sup. med. plato Ø 30 mm, Capacidad de medición: 100-125mm**Datos de pedido**

Número de pedido	422992 100-125
GTIN	4250099616545
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Plato de medición de acero templado en versión plana **sin cavidad**. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que **DIN 863**. Bloqueo por dispositivo de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,6.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	24 mm
Ø de varilla	8 mm
Modelo husillo	templado, rectificado
Modelo piezas de lectura	grabado, negro
Modelo elementos de manejo	Protector de mano aislante
Capacidad de medición	100 - 125 mm
Calibración	B1
Sujeción	con dispositivo de apriete

Graduación tambor de medición	1/100 mm
Lectura	0,01 mm
Límite de error	6 µm
Norma	Norma de fábrica
Carraca sensitiva	sí
Disco de medición	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022000 200
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022010 200

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100
---------------------------------------	------------