

Hartig

Micrómetro exteriores c/sup. med. plato Ø 30 mm, Capacidad de medición: 125-150mm**Datos de pedido**

Número de pedido	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Plato de medición de acero templado en versión plana **sin cavidad**. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que **DIN 863**. Bloqueo por dispositivo de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,6.

Descripción técnica

Calibración	B1
Sujeción	con dispositivo de apriete
Modelo husillo	templado, rectificado
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Ø de tambor de medición	24 mm
Modelo piezas de lectura	grabado, negro
Modelo elementos de manejo	Protector de mano aislante
Capacidad de medición	125 - 150 mm

Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	8 mm
Límite de error	6 µm
Norma	Norma de fábrica
Carraca sensitiva	sí
Disco de medición	sí
Técnica de medición	analógico
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022010 200
CalibraciónMicrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022000 200