



## Par de guantes de protección térmica, Talla de los guantes: UNI



### Datos de pedido

Número de pedido	094653 UNI
GTIN	4030971010247
Clase de artículo	06C

### Descripción

#### Ejecución:

**Guante protector frente a altas temperaturas** de tejido de aramida. **Resistente a los cortes y a la abrasión.** Manejo sencillo. Apto para mecanizar objetos no desbarbados, así como para **trabajos de soldadura** y el ámbito de estructuras metálicas y construcción de contenedores. Con **superficie aluminizada** y puño.

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes de protección térmica
Característica de los guantes	Resistencia a las llamas nivel 4
EN 388	1542
EN 407	423444
Calor por contacto hasta	250 °C

Calor irradiado hasta	1000 °C
Material de base	Aramida
Color	amarillo/plateado
Aplicación	reutilizable
Longitud	380 mm
Intervalo de aplicación	Heavy Duty
Protección contra el calor hasta	250 °C
Norma	EN 407
Tipo de producto	Guantes de protección térmica