

## ejendals

**Par de guantes de protección contra el frío Tegera® 117, Talla de los guantes: 8**



### Datos de pedido

Número de pedido	094821 8
GTIN	7392626010628
Clase de artículo	04R

### Descripción

#### Ejecución:

Tegera® 117. **Cómodo guante de protección contra el frío** de cuero de cabra de plena flor y nailon. Robusto gracias a los **elementos reforzados** en los dedos y en el pulgar. Apto para trabajos de precisión gracias a la **excelente sensibilidad**. Con cierre por adherencia.

#### Modelo de texto publicitario:

Tegera® 117. **Cómodo guante de protección contra el frío** de cuero de cabra de plena flor y nailon. Robusto gracias a los **elementos reforzados** en los dedos y en el pulgar. Apto para trabajos de precisión gracias a la **excelente sensibilidad**. Con cierre por adherencia.

#### Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

#### Texto publicitario uso:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

#### Texto publicitario indicaciones:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiplo de ésta.

## Descripción técnica

Talla de guante	8
Tipo de guante	Guantes de protección contra el frío
Categoría de protección	Categoría II
Característica de los guantes	Articulación del pulgar reforzada
Característica de los guantes	Cierre por adherencia
Contenido	12
Aplicación	reutilizable
Intervalo de aplicación	Universal
Intervalo de aplicación	Precisión
Norma	EN 511
Longitud	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Material de base	Cuero de cabra de grano completo, nailon
Variante de recubrimiento	Sin recubrimiento
Color	blanco / negro
Tipo de producto	Guantes de protección contra el frío