

Ansell**Par de guantes de protección química AlphaTec® 58-735, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094761 7
GTIN	10076490464490
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

Guantes de protección de categoría III.

AlphaTec® 58-735. El guante combina de manera ideal la protección frente a numerosas sustancias químicas usuales y la protección contra cortes del nivel C. Buen agarre para la manipulación de componentes aceitosos o mojados. Gran comodidad gracias a la elevada movilidad de los dedos.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

EN 374:2016: Tipo A (AJKLMNOPT)

Descripción técnica

Talla de guante	7
Categoría de protección	Categoría III
Tipo de guante	Guantes protectores frente a productos químicos

Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
Contenido	6
Característica de los guantes	Certificación para alimentos
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
Característica de los guantes	exento de látex
Característica de los guantes	Exento de silicona
Clase de protección	Protección frente a riesgos bacteriológicos según EN 374
EN 374:2016	Tipo A (AJKLMNOPT)
Resistencia a sustancias químicas	AJKLMNOPT
EN 388:2016	4X32C
EN 407	X1XXXX
Material	Nitrilo
Material de base	Nitril
AQL	0,65
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	350 mm
Espesor	1 mm
Color	negro / verde
Aplicación	reutilizable
Peso	42 g
Clase de protección frente a cortes	C
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Tipo de producto	Guantes protectores frente a productos químicos