



Atornillador de carraca con batería, Tipo: M12FIR12-0



Datos de pedido

Número de pedido	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador angular MILWAUKEE con destornillador de trinquete

- Sistema electrónico REDLINK™ con control continuo de la velocidad de giro, giro a la derecha/izquierda y protección contra sobrecarga.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Baterías de iones de litio Red con vigilancia de compartimentos individuales e indicador del estado de la carga.

Modo de construcción compacto para el acceso rápido en todas las aplicaciones, p. ej., al realizar trabajos en motores o engranajes.

Motor POWERSTATE™ sin escobillas, con engranaje y carcasa reforzados para una larga vida útil.

Sistema electrónico REDLINK PLUS™ para una gestión inteligente del rendimiento.

Ventaja:

Sistema electrónico REDLINK PLUS™.

Suministro:

Sin batería ni cargador.

Incluye adaptador de 1/2 pulgada a 3/8 pulgada.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073814 y n.º 073839.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 175 min ⁻¹
Empleo típico	Strong
Peso	1,5 kg
Par de giro máximo duro	81 Nm
Portaherramientas	Cuadrado 1/2 pulgada
Quality Dress	M12FIR12-0
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Forma constructiva	Destornillador de trinquete
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Tensión de batería	12 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Atornillador

Accesorios

Juego de inicio batería Tipo M12NRG4	073839 M12NRG4
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M4B2/M12B2 Tipo de batería MB12	073814 MB12