



Extractor de dos brazos, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	880100 5
GTIN	4021176009846
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**). Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes \varnothing de piezas de trabajo. Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 105 - 750 mm

Abertura de sujeción interior: 340 - 1000 mm

Prof. de suj. máx.: 700 mm

Potencia: 15 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	105 - 750 mm
Potencia	15 t

Abertura de sujeción interior	340 - 1000 mm
Prof. de suj. máx.	700 mm
Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	41 mm
Par máximo	650 Nm
Peso	47 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos