


**Garant****Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco poliuretano, estriado,  
Ancho de bocas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	967728 125
GTIN	4045197974631
Clase de artículo	97G

**Descripción****Ejecución:**

Mandíbulas del tornillo de banco de **aluminio extruido**. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.

Superficie de apriete de **poliuretano**, (elástico, es decir, sin deformación permanente), superficies de apriete con **estriado fino**.

**Idóneo para:**

Todos los modelos de tornillos de banco.

**Nota:**

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.

**Descripción técnica**

Tipo de fijación	Imán permanente
Material	Poliuretano
Tipo de superficie de apriete	estriado fino
Anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco

