



Extractor de tres brazos, Tipo: 4



Datos de pedido

Número de pedido	880130 4
GTIN	4021176005886
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**).

Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes \varnothing de piezas de trabajo.

Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 170 - 375 mm

Abertura de sujeción interior: 200 - 500 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 15 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	170 - 375 mm
Prof. de suj. máx.	200 mm

Potencia	15 t
Abertura de sujeción interior	200 - 500 mm
Cantidad de ganchos	3
Hexágono exterior	36 mm
Par máximo	500 Nm
Peso	17,99 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos

Accesorios

Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880200 3/200
Brazos extractores prolongados (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 4/500 mm	880320 4/500
Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880220 3/200
Husillo de presión de recambio Tipo 4	880150 4
Husillo hidráulico Tipo 1	880170 1