



Extractor de tres brazos, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	880130 1
GTIN	4021176013393
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**).

Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes \varnothing de piezas de trabajo.

Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 27 - 90 mm

Abertura de sujeción interior: 70 - 140 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 6 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción interior	70 - 140 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm

Abertura de sujeción exterior	27 - 90 mm
Potencia	6 t
Hexágono exterior	17 mm
Par máximo	80 Nm
Cantidad de ganchos	3
Peso	1,53 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos

Accesorios

Brazos extractores prolongados (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/200 mm	880320 1/200
Husillo de presión de recambio Tipo 1	880150 1
Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/100 mm	880220 1/100
Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/100 mm	880200 1/100