

**Taladro-atornillador de batería, Tipo: GSR1821****Datos de pedido**

Número de pedido	070243 GSR1821
GTIN	3165140979412
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

- Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.
- Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
- Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.
- Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.
- Softgrip.

Ergonomía excelente y manejo cómodo gracias a un **diseño compacto**. **Freno motor** para trabajo preciso.

Ventaja:

Electronic Motor Protection.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador y L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y los n.º 073863 – 073867.

Descripción técnica

Intervalo de velocidades 2. ^a marcha	0 - 1800 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	35 mm
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Par de giro máximo blando	21 Nm
Quality Dress	GSR 18 V-21
Par de giro máximo duro	55 Nm
Empleo típico	Medium
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Capacidad de la batería	2 Ah
Construcción del motor	Motor de CC de 4 polos
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,7 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Intervalo de velocidades 1. ^a marcha	0 - 480 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, motor CC de 4 polos
USP2	Gama de sujeción de mandril de sujeción rápida 1,5-13, con 2 baterías, en L-Boxx

Accesorios

Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Tipo GAL1830W	073862 GAL1830W
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18