



## Taladro-atornillador de batería sistema FlexiClick, Tipo: GSR1860FC



### Datos de pedido

Número de pedido	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Clase de artículo	03B

### Descripción

#### Ejecución:

Taladro-atornillador a batería

- **Taladros-atornilladores con batería compactos, de alta potencia y giro a derecha e izquierda.**
- **Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).**
- **Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.**
- **Ajuste del par en varios niveles para un atornillado preciso.**
- **Regulación del número de revoluciones electrónica para perforar y atornillar con precisión.**
- **Softgrip.**

Posibilidad de reequipar con el módulo **Connectivity**. Máxima flexibilidad y trabajo preciso incluso en puntos de difícil acceso gracias al **adaptador excéntrico o angular** intercambiable. Taladrado de percusión en hormigón con una energía de impacto de 1 Joule gracias al **adaptador de martillo SDS-Plus. Longitud de cabeza con soporte para punta solo 147 mm.**

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 5,0 Ah, cargador, maleta de transporte, empuñadura auxiliar. Sistema FlexiClick compatible con una gran variedad de accesorios: portabrocas, adaptador angular, adaptador excéntrico, adaptador de martillo SDS-Plus.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio, juegos de inicio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 ss. y 073866 ss.

Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Quality Dress: GSR 18 V-60FC Juego

Construcción del motor: Motor sin escobillas

Capacidad de la batería: 5 A·h

Tensión de batería: 18 V

Par de giro máximo blando: 31 N·m

Par de giro máximo duro: 60 N·m

## Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Intervalo de velocidades 1.ª marcha	0 - 600 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Intervalo de velocidades 2.ª marcha	0 - 1900 min <sup>-1</sup>
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Ø máximo de taladrado espiral en madera	38 mm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Par de giro máximo blando	31 N·m
Peso	1,7 kg
Par de giro máximo duro	60 N·m
Quality Dress	GSR 18 V-60FC Juego
Capacidad de la batería	5 A·h
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Empleo típico	Strong

## Accesorios

Cargador de batería Tipo 1880CV

073866 1880CV

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la  
batería B18 V

073854 B18

Starter-Set Wireless Charging Tipo GAL1830W

073862 GAL1830W