

AEG

Taladros-atornilladores de batería, Tipo: BS18C2X



Datos de pedido

Número de pedido	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

AEG – Taladro-atornillador de batería

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Iluminación por LED de la zona de trabajo.
- Ajuste del par en 23 niveles; además, nivel de taladrado.
- Portabrocas de sujeción rápida 13 mm.
- Motor de 4 polos para un rendimiento máximo con modo construcción compacto.

Modelo de texto publicitario:

- Taladrador - atornillador robusto y manejable de 2 marchas con batería, con giro a la derecha / izquierda.
- Portabrocas de sujeción rápida FIXTEC con bloqueo del husillo.
- Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.
- Ajuste del par en 23 niveles; además, nivel de taladrado.
- Portabrocas de sujeción rápida 13 mm.

Ventaja:

Ajuste del par en 23 escalones.

Suministro:

Incluye baterías 2 × 2,0 Ah, cargador, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073820 y n.º 073846 - n.º 073848.

Encontrará cargadores y juegos de inicios adecuados en los n.º 073841 y n.º 073844.

Descripción técnica

Capacidad de la batería	2 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en madera	45 mm
Peso	1,7 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Empleo típico	Strong
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	BS 18 C2X
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	1800 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	50 Nm
Construcción del motor	Motor de 4 polos
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo B 18 V
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V

USP2

Portabrocas de sujeción
rápida FIXTEC, con Softgrip

Accesorios

Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Cargador de batería Tipo BL1418	073841 BL1418
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1