



## Extractor de tres brazos, Tipo: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	880130 10
GTIN	4021176013621
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**).

Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes  $\varnothing$  de piezas de trabajo.

Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

#### Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 27 - 130 mm

Abertura de sujeción interior: 70 - 180 mm

Prof. de suj. máx.: 100 mm

Potencia: 6 t

### Descripción técnica

Potencia	6 t
Abertura de sujeción interior	70 - 180 mm

Abertura de sujeción exterior	27 - 130 mm
Prof. de suj. máx.	100 mm
Cantidad de ganchos	3
Par máximo	80 Nm
Hexágono exterior	17 mm
Peso	1,59 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos

## Accesorios

Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/100 mm	880200 1/100
Brazos extractores prolongados (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/200 mm	880320 1/200
Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 1/100 mm	880220 1/100
Husillo de presión de recambio Tipo 1	880150 1