

**Garant****Piedra de esmerilado pequeña fino, AR, Tipo: KU10****Datos de pedido**

Número de pedido	550400 KU10
GTIN	4045197975331
Clase de artículo	51E

**Descripción****Ejecución:**

Las **piedras de esmerilado GARANT** (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente, en cuanto a grado de dureza, aglomerante, tipo y tamaño de grano, a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado GARANT se diseñan de manera universal para **el rectificado de cantos y superficies** y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar. Piedra de esmerilado con aglomerante cerámico en **corindón fino rosa (AR)**. Modelo de dureza media.

Granulación fina. Ø del mango 3 mm, longitud del mango 30 mm.

**Aplicación:**

Para el mecanizado universal de **acero no aleado, poco aleado y acero colado**.

Velocidad de corte recomendada 30 – 50 m/s.

**Descripción técnica**

Ø de mango	3 mm
Grado de finura	fino
Ø del cabezal	10 mm
Longitud de cabeza	10 mm
Medio abrasivo	Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo	A

Atributo del nombre de producto	AR
Tipo de producto	Piedra de esmerilado