


3M**Cinta adhesiva VHB™ Power, Denominación del fabricante: GPH**

Datos de pedido

Número de pedido	083784 GPH
GTIN	4054596233782
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones. GPH#110GF para metales, altas temperaturas y ante el recubrimiento de polvo. **19 mm x 3 m.**

Aplicación:

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Longitud: 3 m

Anchura: 19 mm

Color: gris

Resistente a la temperatura a corto plazo hasta: 230 °C

Resistente a la temperatura a largo plazo hasta: 150 °C

Descripción técnica

Quality Dress	GPH-110GF
Espesor	1,1 mm

Anchura	19 mm
Color	gris
Longitud	3 m
Material cubierta	Película de PE siliconada
Cantidad de cintas adhesivas	1
Humedad del almacén	40 - 65 %
Temperatura de almacenamiento	16 - 25 °C
Adherencia de acero	3,7 N/mm
Capacidad de estiramiento	300 %
resistente a altas temperaturas hasta	150 °C
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Montaje
Material de base	PE
Masa adhesiva	Acrilato
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	adaptable
Particularidad	amortiguador
Particularidad	resistente al cizallamiento
Particularidad	resistente a altas temperaturas
Fecha de consumo preferente	24 mes