

3M**Cinta adhesiva VHB™ Power, Denominación del fabricante: 4991F****Datos de pedido**

Número de pedido	083785 4991F
GTIN	4054596308541
Clase de artículo	08M

Descripción**Ejecución:**

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones. Adherencia muy elevada en prácticamente todos los materiales, para aplicaciones universales.

Aplicación:

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Longitud: 5,5 m

Anchura: 19 mm

Color: gris

Resistente a la temperatura a corto plazo hasta: 150 °C

Resistente a la temperatura a largo plazo hasta: 90 °C

Descripción técnica

Espesor	2,3 mm
Anchura	19 mm
Quality Dress	4991F

Color	gris
Longitud	5,5 m
Material cubierta	Película de PE siliconada
Capacidad de estiramiento	300 %
Material de base	PE
Aplicación	Interior y exterior
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Adherencia de acero	4,5 N/mm
Humedad del almacén	50 - 60 %
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
resistente a altas temperaturas hasta	90 - 150 °C
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Cantidad de cintas adhesivas	1
Masa adhesiva	Acrilato
Particularidad	amortiguador
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistente a la humedad
Fecha de consumo preferente	12 mes