

3M**Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 25X55**

Datos de pedido

Número de pedido	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.

La **3M™ 431** presenta extraordinarias propiedades de estanqueidad gracias a un buen recubrimiento de humedad, y se puede utilizar sin problemas para aplicaciones de larga duración.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Descripción técnica

Longitud	55 m
Quality Dress	431
Color	plateado
Anchura	25 mm

Espesor	0,09 mm
con forro	no
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Resistencia a la tracción	3,38 N/mm
Material de base	Aluminio
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Fecha de consumo preferente	12 mes
Capacidad de estiramiento	5 %
resistente a altas temperaturas hasta	-55 - 155 °C
Masa adhesiva	Acrilato
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	resistente a la humedad
Humedad del almacén	50 %
Aplicación	Revestir
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Apantallar
Aplicación	Sellar
Aplicación	Ribetear
Adherencia de acero	0,44 N/mm
Tipo de producto	Cinta adhesiva