

**3M****Cinta adhesiva VHB™ Power, Denominación del fabricante: 4910F**

## Datos de pedido

Número de pedido	083785 4910F
GTIN	4054596308503
Clase de artículo	08M

## Descripción

### Ejecución:

**Cinta adhesiva de doble cara** de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones. Ideal para uniones transparentes y materiales como el cristal.

### Aplicación:

Adecuado para metales, superficies pintadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos. Para interiores y exteriores.

Longitud: 11 m

Anchura: 19 mm

Color: transparente

Resistente a la temperatura a corto plazo hasta: 150 °C

Resistente a la temperatura a largo plazo hasta: 90 °C

## Descripción técnica

Color	transparente
Anchura	19 mm

Quality Dress	9410F
Longitud	11 m
Espesor	1 mm
Material cubierta	Película de PE siliconada
Tipo de cinta adhesiva	de dos lados
Masa adhesiva	Acrilato
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	adaptable
Particularidad	amortiguador
Aplicación	Sellar
Aplicación	Montaje
Aplicación	Fijar
Fecha de consumo preferente	12 mes
Capacidad de estiramiento	300 %
Temperatura de almacenamiento	20 - 23 °C
Cantidad de cintas adhesivas	1
Material de base	PE
resistente a altas temperaturas hasta	90 - 150 °C
Humedad del almacén	50 - 60 %
Adherencia de acero	2,6 N/mm