


**3M****Cinta adhesiva de aluminio, Ancho×Longitud (mm×m): 50X55****Datos de pedido**

Número de pedido	083634 50X55
GTIN	50051125853168
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

La cinta adhesiva de aluminio blando se utiliza para la galvanización, muestra una elevada reflexión térmica y luminosa y es resistente a la intemperie y a los productos químicos.

La **3M™ 425** se puede retirar en gran medida sin dejar residuos y se adapta a superficies curvadas e irregulares gracias a su flexibilidad.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Anchura	50 mm
Quality Dress	425
Color	plateado
Longitud	55 m
Espesor	0,12 mm
con forro	no

Masa adhesiva	Acrilato
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Material de base	Aluminio
Resistencia a la tracción	4,9 N/mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
resistente a altas temperaturas hasta	-55 - 155 °C
Capacidad de estiramiento	6 %
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	adaptable
Particularidad	resistente a la humedad
Particularidad	termoconductor
Fecha de consumo preferente	24 mes
Humedad del almacén	50 %
Adherencia de acero	0,59 N/mm
Aplicación	Apantallar
Aplicación	Revestir
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Sellar
Aplicación	Ribetear
Tipo de producto	Cinta adhesiva