



Extractor de tres brazos, Tipo: 20



Datos de pedido

Número de pedido	880130 20
GTIN	4021176013706
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**).

Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes \varnothing de piezas de trabajo.

Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 35 - 200 mm

Abertura de sujeción interior: 100 - 260 mm

Prof. de suj. máx.: 150 mm

Potencia: 7 t

Descripción técnica

Abertura de sujeción exterior	35 - 200 mm
Prof. de suj. máx.	150 mm

Potencia	7 t
Abertura de sujeción interior	100 - 260 mm
Cantidad de ganchos	3
Hexágono exterior	22 mm
Par máximo	150 Nm
Peso	4,14 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos

Accesorios

Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 2/150 mm	880200 2/150
Brazos extractores prolongados (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 2/300 mm	880320 2/300
Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 2/150 mm	880220 2/150
Husillo de presión de recambio Tipo 2	880150 2