



Extractor de tres brazos, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	880130 5
GTIN	4021176075421
Clase de artículo	83U

Descripción

Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**). Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes \varnothing de piezas de trabajo. Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 190 - 520 mm

Abertura de sujeción interior: 280 - 600 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 20 t

Descripción técnica

Prof. de suj. máx.	200 mm
Abertura de sujeción exterior	190 - 520 mm

Abertura de sujeción interior	280 - 600 mm
Potencia	20 t
Par máximo	650 Nm
Cantidad de ganchos	3
Hexágono exterior	41 mm
Peso	22,72 kg
Tipo de producto	Extractor de tres brazos

Accesorios

Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880220 3/200
Brazos extractores prolongados (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 4/500 mm	880320 4/500
Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880200 3/200
Husillo hidráulico Tipo 2	880170 2