



Taladradora de 2 marchas con batería, Tipo: 71132064



Datos de pedido

Número de pedido	070205 71132064
GTIN	4014586885568
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería

- Para resultados precisos de taladrado y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado suave y seguro, giro a la derecha/izquierda.
- Caja de engranajes metálica resistente para una larga durabilidad.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Baterías de iones de litio de gran amperaje con vigilancia de compartimentos individuales e indicador de capacidad.

Atornillador de batería de alta potencia de 2 marchas, 12 V / 3 Ah.

Desconexión mecánica del par de giro, regulable en 17 niveles, grado de taladrado adicional.

Norma:

- Taladro-atornillador de 2 marchas con batería.
- Forma constructiva corta de 180 mm.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para inicio de taladrado y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.

Ventaja:

Ajuste del par en 17 escalones.

Suministro:**Sin batería ni cargador.**

Incluye portabrocas, clip para el cinturón y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará juegos de inicio adecuados (compuestos de baterías de recambio y cargadores) en el n.º 073832.

Descripción técnica

Quality Dress	ABSU 12 SELECT
Gama de sujeción del mandril	1 - 10 mm
Empleo típico	Strong
Ø máximo de taladrado espiral en madera	30 mm
Peso	1,2 kg
Tensión de batería	12 V
Par de giro máximo blando	14 Nm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	10 mm
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Par de giro máximo duro	20 Nm
Embalaje	Maleta de transporte
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1300 min ⁻¹
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	400 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Con batería
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, 2 marchas

USP2

Portabrocas de acción rápida,
gama de sujeción 1,5-13,
en maleta de transporte

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12
V

073837 FE12

Juego de inicio batería Tipo 9260431701

073832 9260431701