

Garant**Placa pulidora grano 150 (SiC), Ø de muela x ancho: 60X6mm**

Datos de pedido

Número de pedido	552014 60X6
GTIN	4045197975287
Clase de artículo	51G

Descripción

Ejecución:

Placas pulidoras de alta elasticidad de poliuretano mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para la mejora de la calidad de la superficie, el rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El aglomerante de PU blando y elástico consigue una buena adaptación a la pieza de trabajo.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

Descripción técnica

Ø de muela	60 mm
Velocidad de giro máxima	6360 min ⁻¹
Anchura del disco de corte	6
Ø de perforación	6 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

AccesoriosMandrino de sujeción para discos de corte pequeños
adecuado para Ø de agujero 6 mm

563415 6