

**Garant****Placa pulidora grano 150 (SiC), Ø de muela x ancho: 100X20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	552014 100X20
GTIN	4045197975294
Clase de artículo	51G

## Descripción

### Ejecución:

Placas pulidoras de alta elasticidad de poliuretano mezclado con grano abrasivo de SiC.

### Aplicación:

Para la mejora de la calidad de la superficie, el rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El aglomerante de PU blando y elástico consigue una buena adaptación a la pieza de trabajo.

### Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

## Descripción técnica

Ø de muela	100 mm
Velocidad de giro máxima	3820 min <sup>-1</sup>
Anchura del disco de corte	20
Ø de perforación	25 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Placa pulidora

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

**Accesorios**

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1-2

556380 1-2