

Garant**Placa pulidora grano 150 (SiC), Ø de muela x ancho: 150X20mm**

Datos de pedido

Número de pedido	552014 150X20
GTIN	4045197975904
Clase de artículo	51G

Descripción

Ejecución:

Placas pulidoras de alta elasticidad de poliuretano mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para la mejora de la calidad de la superficie, el rectificado con efectos y trabajos de desbarbado ligeros. El aglomerante de PU blando y elástico consigue una buena adaptación a la pieza de trabajo.

Nota:

Otras dimensiones y granulados suministrables a petición.

Descripción técnica

Anchura del disco de corte	20
Velocidad de giro máxima	2550 min ⁻¹
Ø de muela	150 mm
Ø de perforación	25 mm
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Tipo de producto

Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Mandrino de sujeción Número de discos para sujetar 1-2

556380 1-2