

**Garant****Piedra de pulido SiC grano 150 duro, Anchura x longitud: F20X140mm****Datos de pedido**

Número de pedido	552034 F20X140
GTIN	4045197975935
Clase de artículo	51G

**Descripción****Ejecución:**

**Piedras de pulido elásticas de poliuretano** mezclado con grano abrasivo de SiC.

**Aplicación:**

Para trabajos de rectificado de precisión y trabajos de pulido, p. ej., en la fabricación de herramientas.

**Nota:**

Otras dimensiones y durezas suministrables a petición.

Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción de la forma: Plano

Longitud: 140 mm

Anchura: 20 mm

Altura: 10 mm

**Descripción técnica**

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Altura	10 mm
Ligadura	Aglomerante de PU
Anchura	20 mm
Descripción de la forma	Plano
Tamaño de grano	150
Símbolo de medio abrasivo	SiC

Longitud	140 mm
Tipo de producto	Barra para pulir

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		