



Lijadora recta Batería, Tipo: 71230262



Datos de pedido

Número de pedido	077262 71230262
GTIN	
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

- **Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.**
- **Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.**
- **Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.**
- **Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75 % mayor que las baterías de iones de litio.**
- **Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.**
- **Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el re arranque, protección electrónica contra sobrecargas.**
- **Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.**

Cuello de husillo largo. El cuello largo y delgado permite penetrar profundamente en la pieza de trabajo (p. ej., rectificado interior de tubos).

Norma:

- **Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.**

- **Avance máximo del trabajo con baterías de iones de litio FEIN HighPower. Celdas para gran amperaje con suministro de corriente elevado constante y una intensidad un 75% mayor que las baterías de iones de litio.**
- **Gran suavidad de marcha y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor con alojamiento independiente desacoplado de la carcasa y 4 amortiguadores de vibraciones adicionales.**
- **Amplia protección para el usuario: arranque suave, protección contra el re arranque, protección electrónica contra sobrecargas.**
- **Sistema electrónico del motor separado, protegido contra el polvo, en la zona de sujeción.**

Suministro:

Incluye pinza portapieza Ø 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. **Sin batería y cargador.** Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073834 – 073845.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en el n.º 073834 sig.

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un Ø de 12 mm.

Descripción técnica

Ø máximo pinza portapieza	8 mm
Tensión de batería	18 V
Peso	1,6 kg
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	AGSZ 18-280 LBL Select
Intervalo de revoluciones	9000 - 28000 min ⁻¹
Construcción del motor	Sin escobillas
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 12 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	Con batería
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Lijadora recta

Accesorios

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE12
V

073837 FE12

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18
V

073837 FE18

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza
portapieza 8 mm

077268 8

Pinza portapiezas para amoladoras rectas Ø de pinza
portapieza 6 mm

077268 6
