



Taladro-atornillador de impacto a batería (batería no incluida), Tipo: 71132364



Datos de pedido

Número de pedido	070100 71132364
GTIN	4014586887265
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto a batería, 2 marchas, motor sin escobillas (batería no incluida)

- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
- Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
- Incluye portabrocas de metal integral QuickIN (120 Nm) con mordazas de sujeción refrentadas de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Ventaja:

FEIN SafetyCell technology.

Suministro:

Incluye 1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacén de puntas y maleta de transporte.

Sin batería ni cargador.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Empleo típico	Heavy Duty
Peso	1,3 kg
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	2000 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Quality Dress	ASB 18 Q Select
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	13 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Par de giro máximo duro	60 Nm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	< 2,5 m/s ²
Construcción del motor	Sin escobillas
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 450 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Par de giro máximo blando	32 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
adecuado para material	Acero
adecuado para material	Madera
adecuado para material	Hormigón
adecuado para material	Mampostería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo ANGLE	070208 ANGLE
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo INCH14	070208 INCH14
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo 711301	070208 711301
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo HOLESAW	070208 HOLESAW
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo INCH12	070208 INCH12
Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo CHUCK120	070208 CHUCK120
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo CHUCK60	070208 CHUCK60
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1