



## Extractor de dos brazos, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	880100 3
GTIN	4021176009686
Clase de artículo	83U

### Descripción

#### Ejecución:

Con brazos de extracción reversibles (**para trabajos de extracción exteriores e interiores**). Brazos extractores desplazables sobre el travesaño, para diferentes  $\varnothing$  de piezas de trabajo. Travesaño y brazos de extracción de acero de herramientas de alta calidad; husillo fuerte con punta de husillo en 2 lados (bola y punta).

#### Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, discos, ruedas dentadas, etc. En 880100 tam. 5 se puede ampliar la profundidad de sujeción de 400 mm (normal) a 700 mm por ajuste de los brazos.

Abertura de sujeción exterior: 65 - 250 mm

Abertura de sujeción interior: 180 - 340 mm

Prof. de suj. máx.: 200 mm

Potencia: 8,5 t

### Descripción técnica

Potencia	8,5 t
Abertura de sujeción interior	180 - 340 mm

Prof. de suj. máx.	200 mm
Abertura de sujeción exterior	65 - 250 mm
Par máximo	300 Nm
Cantidad de ganchos	2
Hexágono exterior	27 mm
Peso	7,12 kg
Tipo de producto	Extractor de dos brazos

## Accesorios

Par de brazos extractores prolongados Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/300 mm	880300 3/300
Pareja de brazos extractores de recambio Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880200 3/200
Husillo de presión de recambio Tipo 3	880150 3
Brazos extractores de recambio (3 unidades) Tipo / Ø de prof. Sujeción 3/200 mm	880220 3/200
Par de brazos extractores prolongados Tipo / Ø de prof. Sujeción 4/500 mm	880300 4/500