

Garant
VC.T 070204, Clase: HU7315-1


Datos de pedido

Número de pedido	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Clase de artículo	211

Descripción

VC.T 070204 HU7315-1 Clase: HU7315-1
 Rompevirutas: AF
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 600 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,05 - 1,5 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Avance f	0,03 - 0,25 mm/rev,

Clase	HU7315-1
Rompevirutas	AF
Material de corte	MD
Radio angular	0,4 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	VCGT 070204
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado