


**WOHX 10T304 derecha, W00, Clase: BK6425**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 268908 BK6425 |
| GTIN              | 4047109225855 |
| Clase de artículo | 24T           |

**Descripción**

WOHX 10T304 derecha BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

**Descripción técnica**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Radio angular                                 | 0,4 mm                   |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 120 - 300 m/min          |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/rev,        |
| Aplicación secundaria                         | M                        |
| Aplicación principal                          | P                        |
| Clase   | BK6425                   |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 1,5 mm             |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria | 120 - 180 m/min                 |
| Código ISO plaquita de corte                   | WOHX 10T304 R                   |
| Número de cambios/cortes                       | 3                               |
| Atributo del nombre de producto                | W00                             |
| Ángulo de desprendimiento                      | 6 grados                        |
| Tipo de producto                               | Plaquita de corte para torneado |