


WOHX 06T302 izquierda, W01, Clase: BK6425

Datos de pedido

Número de pedido	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 06T302 izquierda BK6425 Clase: BK6425
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min
 Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Clase	BK6425
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min

Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	WOHX 06T302 L
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W01
Ángulo de desprendimiento	6 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado