


DOHT 11T304 derecha, W60, Clase: K10

Datos de pedido

Número de pedido	268856 K10
GTIN	4047109064744
Clase de artículo	24T

Descripción

DOHT 11T304 derecha K10 Clase: K10

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 200 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 300 - 500 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	200 m/min
Aplicación principal	K
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	300 - 500 m/min
Aplicación secundaria	N
Clase	K10
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Código ISO plaquita de corte	DOHT 11T304 R
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W60
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado