


DOHT 11T304 izquierda, W60, Clase: BK6425

Datos de pedido

Número de pedido	268858 BK6425
GTIN	4047109225282
Clase de artículo	24T

Descripción

DOHT 11T304 izquierda BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 100 - 180 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	100 - 180 m/min
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación secundaria	M
Clase	BK6425
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	P

Código ISO plaquita de corte	DOHT 11T304 L
Número de cambios/cortes	2
Atributo del nombre de producto	W60
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado