



**WOHX 02T001 derecha, W00, Clase: P40**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268894 P40
GTIN	4047109055339
Clase de artículo	24T

**Descripción**

WOHX 02T001 derecha P40 Clase: P40

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,2 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 220 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 80 - 160 m/min

**Descripción técnica**

Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 220 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	80 - 160 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Radio angular	0,1 mm
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,

Clase	P40
Código ISO plaquita de corte	WOHX 02T001 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado