


**WOHX 060302 derecha, W00, Clase: BK6425**

**Datos de pedido**

Número de pedido	268898 BK6425
GTIN	4047109225701
Clase de artículo	24T

**Descripción**

WOHX 060302 derecha BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

**Descripción técnica**

Clase	BK6425
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 300 m/min
Velocidad de corte $v_c$ aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,

Aplicación secundaria	M
Código ISO plaquita de corte	WOHX 060302 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W00
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado