



WOHX 080402 derecha, W01, Clase: P25M

Datos de pedido

Número de pedido	268902 P25M
GTIN	4047109057326
Clase de artículo	24T

Descripción

WOHX 080402 derecha P25M Clase: P25M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Aplicación secundaria	M
Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	120 - 180 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Acabado
Clase	P25M
Rompevirutas	G12
Material de corte	MD
Recubrimiento	con revestimiento
Código ISO plaquita de corte	WOHX 080402 R
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	W01
Ángulo de desprendimiento	12 grados
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado