


TOHX 090202 derecha, W30, Clase: BK6425

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268874 BK6425 |
| GTIN | 4047109225015 |
| Clase de artículo | 24T |

Descripción

TOHX 090202 derecha BK6425 Clase: BK6425

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 300 m/min

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria: 120 - 180 m/min

Descripción técnica

| | |
|--|--------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación secundaria | 120 - 180 m/min |
| Clase | BK6425 |
| Radio angular | 0,2 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Material de corte | MD |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 120 - 300 m/min |
| Aplicación principal | P |
| Profundidad de corte a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Aplicación secundaria | M |
| Código ISO plaquita de corte | TOHX 090202 R |
| Número de cambios/cortes | 3 |
| Atributo del nombre de producto | W30 |
| Ángulo de desprendimiento | 12 grados |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |