

Garant**Surtido de alicates electrónicos de precisión 3 piezas, Número de alicates: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	700157 3
GTIN	4045197976451
Clase de artículo	71A

Descripción**Ejecución:**

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62–64 HRC), mordazas con superficie prensora lisa. Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo.

Cubiertas de mangos de 2 componentes de plástico antiestático. **Adecuados para componentes ESD.** Filos rectificadas con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Suministro:

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726250 (cabeza estrecha): Tam. 125

1 alicate de corte lateral para electrónica n.º 726210 (cabeza normal): Tam. 125

1 alicate de punta para electrónica n.º 727170: Tam. 140

Almacenamiento en: Caja de plástico ABS

Descripción técnica

Número de alicates	3
propiedad electrostática	EGB/ESD

Bisel de corte	sin filo de corte
Bisel de corte	Filo cortante fino
Material	Acero especial para herramientas
Tipo de producto	Alicate multifunción

Accesorios

Caja modular Tipo 3	630315 3
Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125
Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta Longitud total 125 mm	726250 125
Alicate de punta para electrónica Longitud total 140 mm	727170 140