

Garant

**Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, acanalada, KW,
Longitud total: 125mm**



Datos de pedido

Número de pedido	726255 125
GTIN	4045197976611
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62 – 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de los mangos **de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD**. Filos rectificadas con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta Ø	0,1 - 1 mm
Longitud de filo	10 mm
Anchura de cabeza	10 mm
Longitud total	125 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Bisel de corte	sin filo de corte
Atributo del nombre de producto	KW
Tipo de producto	Alicate cortante

