

Garant**Martillo blando con bocas de caucho, negro, Ø / material de la carcasa:
30Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752500 30G
GTIN	4045197976581
Clase de artículo	71D

Descripción**Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

Longitud total	300 mm
Longitud de mango	260 mm
Longitud de cabeza con bocas	92 mm
Peso sin bocas	228 g
Ø de superficies de impacto de los insertos	30 mm
Color	negro
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

Accesorios

Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 30 mm	752530 30
Boca de caucho, blanda para martillo blando 30	752540 30
Boca de plástico, semidura para martillo blando 30	752550 30
Boca de nailon, dura para martillo blando 30	752560 30