

Garant**Martillo blando con bocas de caucho, negro, Ø / material de la carcasa:
60Gmm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 752500 60G |
| GTIN | 4045197977410 |
| Clase de artículo | 71D |

Descripción

Ejecución:

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

Descripción técnica

| | |
|---|--------|
| Longitud total | 410 mm |
| Longitud de mango | 335 mm |
| Peso sin bocas | 940 g |
| Longitud de cabeza con bocas | 149 mm |
| Ø de superficies de impacto de los insertos | 60 mm |
| Color | negro |
| antirrebote | sí |

| | |
|----------------------|----------|
| Insertos combinables | sí |
| Tipo de producto | Martillo |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Boca de plástico, semidura para martillo blando 60 | 752550 60 |
| Boca de nailon, dura para martillo blando 60 | 752560 60 |
| Boca de caucho, blanda para martillo blando 60 | 752540 60 |
| Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 60 mm | 752530 60 |