

**Garant****Martillo blando con bocas de caucho, negro, Ø / material de la carcasa:  
40Gmm****Datos de pedido**

Número de pedido	752500 40G
GTIN	4045197976598
Clase de artículo	71D

**Descripción****Ejecución:**

Martillo blando con amortiguación de impacto e insertos funcionales extraíbles para el uso como martillo blando normal. Estable carcasa de dos partes en fundición de precisión de acero bonificado de alta calidad. Insertos combinables e intercambiables. Con mango de madera de nogal negro americano, barnizado.

**Aplicación:**

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

**Pieza de repuesto:**

Mango de recambio disponible en n.º 752530 e insertos de recambio en n.º 752540 – 752560.

**Descripción técnica**

Longitud total	330 mm
Ø de superficies de impacto de los insertos	40 mm
Peso sin bocas	418 g
Longitud de cabeza con bocas	116 mm
Longitud de mango	275 mm
Color	negro
antirrebote	sí

Insertos combinables	sí
Tipo de producto	Martillo

## Accesorios

Boca de nailon, dura para martillo blando 40	752560 40
Boca de plástico, semidura para martillo blando 40	752550 40
Boca de caucho, blanda para martillo blando 40	752540 40
Mango de martillo de madera de nogal negro para Ø de carcasa 40 mm	752530 40